

タコボ物置 オプション 品番:HGM-45G 床保護マット 45G

おだけ
吸着[®]

は信頼のマークです。次回お求めの時は
このマークをご確認ください。



カテキン[®]
アブモニア 消臭

●物置の床や棚に敷いて、キズがはいるのを防ぎ
すべりにくなります。


HGM-45G



4 904780 253860



【使用例】



床保護マット 45G

4枚入を3セット使用
している例です。

1枚のサイズ



品質表示

表面: ポリエステル 100%
裏面: アクリル樹脂 (カテキン入り)

(Vol.1) [EH-24-HG4G-00-30]

発売元

TAKUBO
株式会社 田窪工業所

製造元

株式会社 サノコ

ダンボール



箱・中台紙



ラベル




袋・フィルム


日本製

■裏面もご覧ください。

ご使用方法



①床のホコリ、水等をよく拭きとってください。




②裏面のフィルムをはがしてください。




③床面に吸着するようにマットを手で押さえつけてください。

床保護マットの敷き方ポイント



すきまができないように敷いてください。



つめ過ぎるとマットの角が浮き上がる場合があります。

特長

- 撥水加工を施しています。
- おくだけで取り付け、取り外し簡単。
- スペースに合わせて組み合わせ自由に敷いていただけます。
- ハサミで手軽にカットできます。カットしてもほつれません。
- マットと床面との段差が少なく、つまづく心配がありません。
- 掃除機をかけても吸いつかず、楽にお掃除できます。
- 1枚ずつ洗濯機で丸洗いができます。

お洗濯方法



液温30℃以下の弱水流



漂白剤の使用禁止



タンブル乾燥禁止



日陰のつり干しがよい



アイロン仕上げ禁止



ドライクリーニング禁止

⚠ 注意 ご使用になる前に必ずお読みください。

- マットをはがした後、床面がすべりやすくなる場合がありますので、その場合は弱アルカリ性洗剤または、アルカリ性洗剤をうすめた物を使用し雑巾で拭きとってください。
- 植物性石けん・固形石けん・純石けんをご使用されてのお洗濯の場合は、すすぎをしっかりとしてください。また、漂白剤および柔軟剤は使用しないでください。
- ドラム式洗濯機でもお洗濯していただけますが、シワ・形くずれ・縮みの原因となりますのでやわらかモード(手洗いモード)に設定してください。(乾燥機は絶対に使用しないでください。)
- 撥水加工は、防水仕様ではありませんので、長時間放置したり、使用状況によっては水が浸み込む恐れがあります。濡れたときは早めに拭き取ってください。
- お洗濯の後は十分に乾燥させてからお使いください。水分を含んでいますと裏面の吸着部分がはく離することがあります。
- 裏面が床に付着した時は、お湯に浸した雑巾で拭きとってください。
- 寒くなりますと(5度以下)吸着力が弱くなる場合があります。その時は、お湯に浸した雑巾で一度吸着面を拭いてからご使用ください。
- 素材の特性上、洗濯後は多少縮む恐れがあります。
- 火のそばや高温になる場所には置かないでください。
- 本来の用途以外には使用しないでください。

[2024.10]

発売元

TAKUBO 株式会社 **田窪工業所**

製品についてのお問い合わせ

品質管理には細心の注意を払っていますが、万一不都合な点や、製品に関するお問い合わせがございましたら、右記の弊社営業所(AM9:00~PM5:00)までお気軽にご連絡ください。

http://www.e-ty.co.jp
西条事務所/工場 愛媛県西条市北条962番7
〒799-1392 0898(65)5000(代)

仙台 022(783)3360・東京 03(3698)2205
埼玉 048(783)0771・横浜 045(984)1891
名古屋 0568(74)5506・大阪 06(6844)3300
広島 082(814)6690・高松 087(865)1349
松山 089(922)4300・福岡 092(591)5524